

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940001 800
GTIN	4062406066703
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	32 kg

Aantal legborden	1
Hoogte	800 mm
ComfortClose	nee
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Handgreep positionering	boven
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte	500 mm
Breedte	500 mm
Nuttige hoogte	645 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
	940640 300

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 300 mm

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940550 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 200 mm

940640 200

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 75 mm

940640 75

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 100 mm

940640 100

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G  
20

940552 20

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20

951985 20X20

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten  
metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm

940501 750/800

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 125 mm

940640 125