

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940003 1250
GTIN	4062406067090
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	1095 mm

Aantal legborden	2
Gewicht	42 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Hoogte	1250 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte	500 mm
Breedte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte in G	20
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 1250 mm	940501 1250
	940640 75

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 75 mm

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 150 mm

940640 150

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940550 20

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940560 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 125 mm

940640 125

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 100 mm

940640 100

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20

951985 20X20

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
20

940552 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 200 mm

940640 200