

Garant GRIDLINE

Opzetkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940011 1000
GTIN	4062406067137
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	500 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur

ComfortClose	nee
Gewicht	36 kg
Nuttige hoogte	845 mm
Handgreep positionering	onder
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal legborden	2
Hoogte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11