

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940003 800
GTIN	4062406067069
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	645 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte	500 mm
Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	32 kg
ComfortClose	nee
Breedte	500 mm
Hoogte	800 mm
Handgreep positionering	boven
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
	940640 150

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm

940640 125

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm

940501 750/800

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm

940640 200

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm

940640 300

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940552 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm

940640 100

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20

951985 20X20