

Garant GRIDLINE

Opzetkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940011 750
GTIN	4062406067120
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	28 kg
ComfortClose	nee

Nuttige hoogte	595 mm
Handgreep positionering	onder
Diepte	500 mm
Breedte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal legborden	1
Hoogte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	20
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Legbordragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20