

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940003 1000
GTIN	4062406067083
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg

Nuttige hoogte	845 mm
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Aantal legborden	2
Handgreep positionering	boven
Breedte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	1000 mm
Gewicht	36 kg
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20