

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940003 900
GTIN	4062406067076
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	500 mm
Gewicht	32 kg

ComfortClose	nee
Handgreep positionering	boven
Diepte	500 mm
Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogte	900 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	745 mm
Breedte in G	20
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugel deurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
	940640 150

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm

940640 75

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm

940501 900/1000

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940552 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm

940640 125

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm

940640 200

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940550 20

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20

951980 20X20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm

940640 100