

Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940013 500
GTIN	4062406067144
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	20 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Nuttige hoogte	345 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	500 mm
Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Handgreep positionering	onder
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugel deurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F