

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940013 750
GTIN	4062406067151
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte	500 mm
Nuttige hoogte	595 mm

Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
ComfortClose	nee
Gewicht	28 kg
Handgreep positionering	onder
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	750 mm
Diepte	500 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Lade voor vleugel deurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
	940640 75

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 75 mm

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940550 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 100 mm

940640 100

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 200 mm

940640 200

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 125 mm

940640 125

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G  
20

940552 20

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940560 20