

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 16×16G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940023 1000
GTIN	4062406067267
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lade.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	500 mm
---------	--------

Nuttige hoogte	845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Aantal lades	1
Gewicht	46 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Hoogte	1000 mm
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal legborden	2
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Lades nuttige breedte in G	16
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	16×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	16×16G
Kast type	Basiskast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 16X16	951885 16X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 16X16	951910 16X16