

Garant GRIDLINE

**Basiskast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 16×16G, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940023 750
GTIN	4062406067236
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lade.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,  
**poedercoating.**

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
-------------	--------------------------

Nuttige hoogte	595 mm
Aantal legborden	1
Gewicht	33 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte	500 mm
Hoogte	750 mm
Aantal lades	1
Handgreep positionering	boven
Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Lades nuttige breedte	400 mm
Breedte in G	20
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	16
Nuttig ladeoppervlak in G	16×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	16×16G
Kast type	Basiskast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

## Accessoires

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 16X16	951910 16X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 16X16	951885 16X16
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200