

Garant GRIDLINE

**Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 16×16G, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940021 900
GTIN	4062406067199
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.  
lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lade.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,  
**poedercoating.**

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.  
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Breedte	500 mm
Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Handgreep positionering	boven
Hoogte	900 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	39 kg
Aantal lades	1
Nuttige hoogte	745 mm
Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Lades nuttige diepte in G	16
Diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	16
Lades nuttige breedte	400 mm
Breedte in G	20
Lades nuttige diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	16×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	16×16G

Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 16X16	951910 16X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 16X16	951885 16X16
Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11