

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 16×16G, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940021 800
GTIN	4062406067182
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lade.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	645 mm
Breedte	500 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal lades	1
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	boven
Gewicht	35 kg
Aantal legborden	1
Hoogte	800 mm
Diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	16
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige diepte	400 mm
Breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	16×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	16×16G

Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 16X16	951910 16X16
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 16X16	951885 16X16
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20	951980 20X20
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125