

Garant GRIDLINE

Opzetkast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 16×16G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940031 1000
GTIN	4062406067304
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lade.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Handgreep positionering	onder
Aantal legborden	2
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	46 kg
Hoogte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	845 mm
Diepte	500 mm
Breedte	500 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal lades	1
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Lades nuttige breedte	400 mm
Lades nuttige diepte in G	16
Breedte in G	20
Lades nuttige breedte in G	16
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	16×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	16×16G

Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 16X16	951910 16X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Comfort Close lades intrek-dempingsstelsel Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 16X16	951885 16X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150