

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 16×16G, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940033 1000
GTIN	4062406067328
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lade.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,  
**poedercoating.**

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
--	----

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogte	1000 mm
Gewicht	46 kg
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Aantal legborden	2
Nuttige hoogte	845 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Diepte	500 mm
Breedte	500 mm
Aantal lades	1
Handgreep positionering	onder
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte in G	16
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte	400 mm
Breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	16×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	16×16G
Kast type	Opzetkast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

## Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 16X16	951885 16X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 16X16	951910 16X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20