

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940041 1500
GTIN	4062406067380
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	1345 mm

Hoogte	1500 mm
Breedte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	65 kg
ComfortClose	nee
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Diepte	500 mm
Aantal legborden	3
Handgreep positionering	boven
Diepte in G	20
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 30X20	951985 30X20
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 1500 mm	940510 1500

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 1500 mm	940501 1500
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 30X20	951980 30X20
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11