

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940041 2000
GTIN	4062406067397
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
ComfortClose	nee

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	2000 mm
Gewicht	86 kg
Breedte	750 mm
Diepte	500 mm
Aantal legborden	5
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Handgreep positionering	midden
Diepte in G	20
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 2000 mm	940510 2000

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30