

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940041 1000
GTIN	4062406067366
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	845 mm
Hoogte	1000 mm
Diepte	500 mm
Handgreep positionering	boven
Gewicht	48 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Aantal legborden	2
Breedte in G	30
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 30X20	951980 30X20

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 30X20	951985 30X20
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30