

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940043 900
GTIN	4062406067427
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Gewicht	42 kg
Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogte	900 mm
Nuttige hoogte	745 mm
Breedte	750 mm
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 30G Voor kasthoogte 900 mm	940510 900
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 30X20	951980 30X20
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 30X20	951985 30X20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11