

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940043 1500
GTIN	4062406067458
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1500 mm
Handgreep positionering	boven

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	65 kg
ComfortClose	nee
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	1345 mm
Aantal legborden	3
Breedte	750 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 30X20	951985 30X20
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
	940510 1500

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 1500 mm

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kashoogte 1500 mm

940501 1500

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
30

940552 30

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 30X20

951980 30X20

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940550 30

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F