

Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940053 750
GTIN	4062406067519
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	750 mm
Handgreep positionering	onder

Nuttige hoogte	595 mm
Gewicht	65 kg
ComfortClose	nee
Aantal legborden	1
Diepte	500 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	750 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 750/800 mm	940510 750/800
Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11