

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940053 1000
GTIN	4062406067526
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte	750 mm
Diepte	500 mm

ComfortClose	nee
Hoogte	1000 mm
Aantal legborden	2
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Handgreep positionering	onder
Gewicht	48 kg
Nuttige hoogte	845 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	20
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30