

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 26×16G, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940061 900
GTIN	4062406067557
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G, met lades 26×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	745 mm
Hoogte	900 mm
Breedte	750 mm
Handgreep positionering	boven
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Diepte	500 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal legborden	1
Gewicht	47 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Aantal lades	1
Breedte in G	30
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte	400 mm
Diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×16G

Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
Mat voor lades Afmeting in G 26X16	951830 26X16
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Comfort Close lades intrek-dempingsstelsel Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 900 mm	940510 900
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Set antislipmatten voor lades, 5-delig Afmeting in G 26X16	951885 26X16
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X16	951910 26X16
	940641 200

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 200 mm

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
30

940552 30