

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 26×16G, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940063 900
GTIN	4062406067625
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G, met lades 26×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, , poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
--	----

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Gewicht	47 kg
Diepte	500 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	boven
Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	745 mm
Breedte	750 mm
Aantal lades	1
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte	650 mm
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Breedte in G	30
Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×16G
Kast type	Basiskast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

Accessoires

Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X16	951910 26X16
---	--------------

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
--	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
--	------------

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 900 mm	940510 900
--	------------

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
--	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
--	------------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200
--	------------

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 30X20	951985 30X20
---	--------------

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
---	-----------------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
--	------------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
---	-----------

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 30X20	951980 30X20
--	--------------

Mat voor lades Afmeting in G 26X16	951830 26X16
------------------------------------	--------------

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
--	-----------

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
--	-----------

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
---	-----------

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
--	----------

Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X16	951885 26X16
---	--------------

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 100 mm

940641 100

Comfort Close lades intrek-dempingsysteem
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75