

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 26×16G, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940063 2000
GTIN	4062406067663
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G, met lades 26×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
-------------	--------------------------

ComfortClose	nee
Breedte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte	500 mm
Hoogte	2000 mm
Handgreep positionering	midden
Aantal legborden	3
Gewicht	96 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nuttige hoogte	1845 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal lades	3
Lades nuttige diepte	400 mm
Breedte in G	30
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige diepte in G	16
Diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×16G
Kast type	Basiskast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
--	------------

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
---	-----------

Mat voor lades Afmeting in G 26X16	951830 26X16
------------------------------------	--------------

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
---	-----------

Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
---	----------

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
--	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
--	------------

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
--	-------------

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
--	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
--	------------

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 2000 mm	940510 2000
--	-------------

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
--	------------

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
---	-----------

Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X16	951885 26X16
---	--------------

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
---	-----------

Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X16	951910 26X16
---	--------------

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
---	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 200 mm

940641 200