

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 26×16G, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940063 1500
GTIN	4062406067656
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G, met lades 26×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, , poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
--	----

ComfortClose	nee
Hoogte	1500 mm
Aantal lades	1
Gewicht	74 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte	750 mm
Handgreep positionering	boven
Diepte	500 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Nuttige hoogte	1345 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal legborden	3
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte in G	30
Lades nuttige diepte	400 mm
Diepte in G	20
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige diepte in G	16
Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×16G
Kast type	Basiskast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

Accessoires

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 30	958146 30
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 1500 mm	940510 1500
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X16	951885 26X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
Mat voor lades Afmeting in G 26X16	951830 26X16
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 30X20	951985 30X20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X16	951910 26X16
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 30X20	951980 30X20
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 1500 mm	940501 1500
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30