

Garant GRIDLINE

Opzetkast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 26×16G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940071 1000
GTIN	4062406067687
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G, met lades 26×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.
lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal lades	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Handgreep positionering	onder
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	845 mm
Gewicht	53 kg
Breedte	750 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogte	1000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal legborden	2
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Breedte in G	30
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×16G

Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Mat voor lades Afmeting in G 26X16	951830 26X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X16	951910 26X16
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X16	951885 26X16
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
	950180 75

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem
Belastbaarheid lade 75 kg

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940560 30