

Garant GRIDLINE

Opzetkast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 26×16G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940073 1000
GTIN	4062406067700
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G, met lades 26×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, , poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
---------	--------

ComfortClose	nee
Hoogte	1000 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Aantal legborden	2
Aantal lades	1
Diepte	500 mm
Gewicht	53 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Handgreep positionering	onder
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte in G	20
Breedte in G	30
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×16G
Kast type	Opzetkast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

Accessoires

Mat voor lades Afmeting in G 26X16	951830 26X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X16	951910 26X16
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X16	951885 26X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
	940510 1000/1250

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte
1000/1250 mm
