

Garant GRIDLINE

Opzetkast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 26×16G, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940073 750
GTIN	4062406067694
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G, met lades 26×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft. lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, , poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
--	-------

Diepte	500 mm
Breedte	750 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	595 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Hoogte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Aantal lades	1
Aantal legborden	1
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	onder
Gewicht	43 kg
ComfortClose	nee
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	16
Diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	26
Breedte in G	30
Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×16G
Kast type	Opzetkast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Mat voor lades Afmeting in G 26X16	951830 26X16
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X16	951885 26X16
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 750/800 mm	940510 750/800
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X16	951910 26X16
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
	940641 300

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 300 mm
