

Garant GRIDLINE

**Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G, 26x24G,
Fronthoogte lade: 200mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 942570 200 |
| GTIN | 4062406067779 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine **vleugeldeur** maxi-systeem- en zwaarlastkasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 941001 – 941033; nr. 942301 – 942323; nr. 942701 – 942723, nr. 942802 – 942824.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Lades niet geschikt voor schuifdeurkasten.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------|
| Gewicht | 11 kg |
| Nuttige hoogte | 175 mm |
| Nuttige diepte in G | 24 |
| Nuttige breedte in G | 26 |
| Nuttige breedte | 650 mm |

| | |
|--|--|
| Nuttige diepte | 600 mm |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G |
| Producttype | Lade |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X24 | 951910 26X24 |
| Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X24 | 951885 26X24 |
| Mat voor lades Afmeting in G 26X24 | 951830 26X24 |