


Garant GRIDLINE

**Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G, 26×24G,
Fronthoogte lade: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942570 150
GTIN	4062406067762
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine **vleugel deur** maxi-systeem- en zwaarlastkasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 941001 – 941033; nr. 942301 – 942323; nr. 942701 – 942723, nr. 942802 – 942824.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Lades niet geschikt voor schuifdeurkasten.

Technische beschrijving

Gewicht	9 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttige breedte in G	26
Nuttige diepte in G	24
Nuttige diepte	600 mm

Nuttige breedte	650 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X24	951885 26X24
Mat voor lades Afmeting in G 26X24	951830 26X24
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X24	951910 26X24