


Garant GRIDLINE

**Lade voor vleugeldeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 40G, 36×24G, fronthoogte lade: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942573 200
GTIN	4062406067847
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine **vleugeldeur** maxi-systeem- en zwaarlastkasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

**T.b.v.:**

Kasten nr. 941001 – 941033; nr. 942301 – 942323; nr. 942701 – 942723, nr. 942802 – 942824.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Lades niet geschikt voor schuifdeurkasten.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	175 mm
Gewicht	11 kg
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	36
Nuttige breedte	900 mm

Nuttige diepte	600 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade

---

## Accessoires

Mat voor lades Afmeting in G 36X24	951830 36X24
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X24	951885 36X24
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X24	951910 36X24