

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 125Lmm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 218564 125L |
| GTIN | 4045197707505 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------|
| Kraag- $\varnothing d_1$ | 59 mm |
| Effectief aantal snijkanten Z_{eff} | 6 |
| Snijkant- $\varnothing D_c$ | 125 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 50 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$ | 29,7 mm |
| geschikte wisselplaat | SNHX |
| Opnameboring-Ø | 32 mm |
| Aantal wisselplaten | 12 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Inwendige koeling | nee |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| ISO-code wisselplaat | SN.. 1203 |
| Wisselplaatschroevenset | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Producttype | Schijffrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Wisselplaatschroevenset 10-delig | 219950 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |