

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940081 800
GTIN	4062406068011
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	645 mm
ComfortClose	nee

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	500 mm
Hoogte	800 mm
Breedte	1000 mm
Aantal legborden	1
Gewicht	46 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 750/800 mm	940511 750/800
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40