

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940081 900
GTIN	4062406068028
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal legborden	1
Diepte	500 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Hoogte	900 mm
Gewicht	50 kg
Nuttige hoogte	745 mm
Handgreep positionering	boven
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
	940511 900

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 900 mm

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
40

940552 40

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm

940501 900/1000

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940590 40