

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940081 750
GTIN	4062406068004
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Aantal legborden	1

Nuttige hoogte	595 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1000 mm
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Gewicht	45 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Hoogte	750 mm
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 750/800 mm	940511 750/800
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20