

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940081 1250
GTIN	4062406068042
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)

100 kg

Diepte	500 mm
Aantal legborden	2
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	1095 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1000 mm
Gewicht	65 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Handgreep positionering	boven
Hoogte	1250 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 1250 mm	940501 1250
	940511 1000/1250

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte
1000/1250 mm

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm
Behuizingsbreedte in G 40

958146 40

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940590 40

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20

951985 40X20

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940550 40

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
40

940552 40

Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F

940559 F