

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940083 750
GTIN	4062406068073
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

ComfortClose	nee
Diepte	500 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Nuttige hoogte	595 mm
Handgreep positionering	boven
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal legborden	1
Hoogte	750 mm
Breedte	1000 mm
Gewicht	45 kg
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 750/800 mm	940511 750/800
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40