

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940083 2000
GTIN	4062406068134
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	2000 mm

Gewicht	102 kg
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
ComfortClose	nee
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte	1000 mm
Handgreep positionering	midden
Diepte	500 mm
Aantal legborden	5
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 2000 mm	940501 2000
	940511 2000

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 2000 mm

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40