

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940083 1000
GTIN	4062406068103
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Gewicht	56 kg
Aantal legborden	2
Handgreep positionering	boven
Hoogte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Breedte	1000 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40