

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940083 1500
GTIN	4062406068127
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

ComfortClose	nee
Diepte	500 mm

Nuttige hoogte	1345 mm
Aantal legborden	3
Hoogte	1500 mm
Handgreep positionering	boven
Gewicht	77 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1000 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 1500 mm	940511 1500
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 1500 mm	940501 1500