

Garant GRIDLINE

Opzetkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940091 1000
GTIN	4062406068165
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	56 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur

Handgreep positionering	onder
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Breedte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm

940501 900/1000

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11