

Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940093 1000
GTIN	4062406068196
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
---	--------

Aantal legborden	2
Hoogte	1000 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte	500 mm
Handgreep positionering	onder
Nuttige hoogte	845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	56 kg
Breedte	1000 mm
ComfortClose	nee
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugel deuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
	940552 40

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
40

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940550 40

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm

940501 900/1000