


Garant GRIDLINE

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G, 36×16G, Fronthoogte lade: 200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940642 200
GTIN	4062406068363
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine kasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001 – 940103, nr. 940111 – 940113, nr. 940801 – 940843.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Niet geschikt voor inbouw in schuifdeurkasten.

Technische beschrijving

Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	16
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Gewicht	19 kg
Nuttige hoogte	175 mm
Toepassingsgebied	Legbordenkast
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	400 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee

Materiaaldikte	0,9 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x16G
Producttype	Lade

Accessoires

Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16