


Garant GRIDLINE

**Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G, 36×16G, Fronthoogte lade: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940642 150
GTIN	4062406068356
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine kasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

**T.b.v.:**

Kasten nr. 940001 – 940103, nr. 940111 – 940113, nr. 940801 – 940843.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Niet geschikt voor inbouw in schuifdeurkasten.

**Technische beschrijving**

Nuttige diepte in G	16
Nuttige breedte in G	36
Gewicht	16 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Toepassingsgebied	Legbordenkast
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	400 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee

Materiaaldikte	0,9 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x16G
Producttype	Lade

---

## Accessoires

Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16