


Garant GRIDLINE

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G, 36×16G, Fronthoogte lade: 125mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940642 125
GTIN	4062406068349
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine kasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001 – 940103, nr. 940111 – 940113, nr. 940801 – 940843.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Niet geschikt voor inbouw in schuifdeurkasten.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	100 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige diepte in G	16
Gewicht	14 kg
Nuttige breedte in G	36
Toepassingsgebied	Legbordenkast
Nuttige diepte	400 mm
Nuttige breedte	900 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee

Materiaaldikte	0,9 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x16G
Producttype	Lade

Accessoires

Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16