


Garant GRIDLINE

**Gereedschapspaneel voor volledig plaatstalen deuren, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940705 L
GTIN	4062406068455
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal voor bevestiging van haken of open magazijnbakken. De gereedschapspanelen worden aan de binnenzijde van de vleugeldeuren vastgeschroefd met bijgevoegd bevestigingsmateriaal. **Alleen voor vleugeldeurkasten vanaf breedte 750 mm en hoogte 1000 mm met volledig plaatstalen deuren.** Bij kasten met een hoogte van 2000 mm kunnen per vleugeldeur 2 panelen worden gemonteerd. Belastbaarheid per deur: 10 kg. Met  $\square 9 \times 9$  mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires voor geperforeerde wanden (groep 95).

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

**Opmerking:**

- **Open magazijnbakken en ver uitstekende gereedschappen kunnen niet ter hoogte van een legbord worden ingehangen.**
- **Alleen geschikt voor GridLine kasten met vleugeldeuren.**

**Technische beschrijving**

Hoogte	800 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Breedte	250 mm
Dikte	28 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand