

Garant GRIDLINE

Basiskast met Jaloezieën, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940849 2000
GTIN	4062406068509
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 40×20G. Geschikte lades: 36×14G (a.u.b. apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Gewicht	81 kg
Breedte	1000 mm

Handgreep positionering	midden
Kastfronten	Jaloezieën
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte in G	40
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	2000 mm
Kast type	Basiskast
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40