

Garant GRIDLINE

Basiskast met Jaloezieën, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940089 1000
GTIN	4062406068479
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Jaloezieën
Hoogte	1000 mm

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	845 mm
Aantal legborden	2
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1000 mm
Gewicht	56 kg
Diepte	500 mm
Handgreep positionering	onder
ComfortClose	nee
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
	940652 200

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
200 mm

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940590 40

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20

951985 40X20

Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis

914221

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
300 mm

940652 300

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
150 mm

940652 150

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
40

940552 40

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
100 mm

940652 100

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940550 40