


Garant GRIDLINE

Geperforeerde wand éézijdig, Geschikt voor hoogte verticale kast: 2000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942015 2000
GTIN	4062406068523
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperforeerde wand met \square 9x9 mm in een raster van 37 mm. Voor eenzijdige bevestiging van haken en houders en accessoires voor geperforeerde wanden; u vindt deze in groep 95. Nuttige maat voor haken bij inbouw in nr. 942002 250 mm / 40 mm, naar keuze 135 mm / 135 mm. Bij inbouw in nr. 942004: 75 mm / 40 mm, inbouw in het midden niet mogelijk.

T.b.v. :

2-delig – vult een verticale sectie van kast nr. 942002, 942004 maat 2000 volledig.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1671 mm

Breedte: 627 mm

Gewicht: 8 kg

Technische beschrijving

Gewicht	8 kg
Hoogte	1671 mm

Breedte	627 mm
Geschikt voor hoogte verticale kast	2000 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand voor verticale kast